

SUPERCAL 739 – VIELSEITIG UND KOMMUNIKATIV

Supercal 739 – Auch als Mehrstrahl-Messkapselzähler erhältlich.

Der Supercal 739 ist die konsequente Weiterentwicklung der mechanischen Kompaktwärmehöher von NeoVac ATA. Erstmals ist der Supercal nicht nur als Einstrahlzähler, sondern auch als Mehrstrahl-Messkapselzähler erhältlich.

Das Rechenwerk des SC 739 ist vom Volumenmessteil trennbar und ermöglicht so auch bei engsten Platzverhältnissen maximale Flexibilität bei der Installation. Durch seine Drehbarkeit um 360° und die grosszügige 8-stellige LCD-Anzeige sind die Informationen problemlos ablesbar. Im Volumenmessteil wird die Durchflussmenge durch ein elektronisch abgetastetes Flügelrad erfasst. Der SC 739 ist als Wärme-, Kältezähler und kombiniert einsetzbar. Verschiedene Schnittstellen ermöglichen die Kommunikation via M-Bus oder Funk. Über die zwei optionalen Impulseingänge können zusätzliche Zähler ausgelesen werden. Der NeoVac Supercal 739 erfüllt die Anforderungen der europäischen Messgeräte Richtlinie MID 2004/22/CE Modul B und D und der Norm EN 1434.



Merkmale

- Einstrahlzähler oder Mehrstrahl-Messkapselzähler mit Gewinde G 2" oder M77 x 1.5
- Durchfluss 0.6, 1.5 oder 2.5 m³/h
- Rechenwerk trennbar vom Volumenmessteil
- Unverlierbarer Speicher EEPROM
- Speicherung von 18 Monatswerten
- Heating-cooling Funktion
- Kommunikation via Funk, M-Bus oder Optokoppler
- 2 Impulseingänge (modellabhängig)
- Temperaturfühler Pt 1'000
- Wechselbare Langzeit-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer ca. 10 J. (modellabhängig)
- Gehäuse Schutzklasse IP 65
- MID konform 2004/22/CE Modul B und D, EN 1434 Klasse 3

IHR PARTNER
FÜR GEBÄUDE- UND
UMWELTECHNIK

NeoVac

EINFACHER AUSTAUSCH DANK DER MEHRSTRAHL-MESSKAPSEL

**Der Mehrstrahl-Messkapselzähler –
Passt praktisch auf alle Systeme.**

Der mechanische Kompaktwärmehähler NeoVac Supercal 739 ist jetzt auch als Mehrstrahl-Messkapsel, Gewinde G 2" und M77 x 1.5, lieferbar. Diese Version verkürzt die Einbauzeiten beim Ersatz in bestehenden Anlagen massiv. Denn der Durchflussteil bleibt im Leitungsnetz und die Messkapsel wird einfach ausgetauscht. Die Kapsel passt übrigens nicht nur für das Supercal-System, sondern auf praktisch alle gängigen Systeme.



In kurzer Zeit austauschbar – Die Mehrstrahl-Messkapselzähler mit Gewinde G 2" (l) oder M77 x 1.5 (r).



Hauptsitz der NeoVac ATA AG

Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Telefon +41 (0)58 715 50 50, Fax +41 (0)58 715 54 58
www.neovac.ch, info@neovac.ch

Niederlassungen • Servicecenter

Basel Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Telefon 058 715 55 60, Fax 058 715 55 79

Bern Bollstrasse 61, 3076 Worb, Telefon 058 715 55 80, Fax 058 715 55 99

Fribourg Rue de l'Etang 11, 1630 Bulle, Telefon 058 715 56 00, Fax 058 715 56 19

Tessin Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Telefon 058 715 56 20, Fax 058 715 56 39

Waadt Chemin de l'Esparcette 4, 1023 Crissier, Telefon 058 715 52 30, Fax 058 715 52 49

Zürich Im Schossacher 13, 8600 Dübendorf, Telefon 058 715 55 40, Fax 058 715 55 59

Liechtenstein Habrütli 1, 9491 Ruggell, Telefon +423 373 28 44, Fax +423 373 33 11

Österreich Lastenstrasse 35, 6840 Götzis, Telefon +43 (0)5523 537 33, Fax +43 (0)5523 537 44